

# WORRY FREE NEW IDP DRY SCROLL VACUUM PUMPS



- OIL-FREE: CLEAN, DRY**  
 クリーンでドライなオイルフリー
- QUIET, LOW VIBRATION**  
 静かで、低振動
- RAPID PUMP DOWN, LOW BASE PRESSURES**  
 すばやく排気、低いベースプレッシャー
- EASY INSTALLATION AND SYSTEM INTEGRATION**  
 簡単な取り付け、システム統合
- SIMPLE, INFREQUENT MAINTENANCE**  
 シンプルで、少ないメンテナンス頻度



**NEW IDP-7**

**NEW IDP-10**

## CLEAN, DRY, QUIET VACUUM

Agilent IDP スクロールポンプはクリーンでドライな真空を創出し、真空到達時間を最小限に抑え、すばやく簡単にメンテナンスすることができます。この新しいポンプはすばやくベースプレッシャーに到達し、またベアリングとモーターが真空スペースから隔離されています。さらにこれら全てのポンプはオプションの内蔵型アイソレーションバルブにより、電源喪失時の真空システムを守ることができます。

**IDP-7**

60 Hz: 152 L/min, 9.1 m<sup>3</sup>/hour  
50 Hz: 120 L/min, 7.2 m<sup>3</sup>/hour

静かで、コンパクトな卓上型ポンプです。水蒸気を取り扱う場合や、ラボでの一般的な真空の生成、真空オープン、ヘリウム再循環、パッキング高真空ポンプなど、幅広いアプリケーションに適しています。

**PRICE: オープン価格**

**IDP-10**

170 L/min, 10.2 m<sup>3</sup>/hour  
at full rotational speed

インバーター制御により、あらゆる入力周波数で確実な排気性能を発揮し、またリモートからの速度制御あるいはオン/オフ切り替えができます。電子顕微鏡や表面分析機器、薄膜形成などにご使用になれます。

**PRICE: オープン価格**



[DOWNLOAD THE IDP SCROLL PUMPS BROCHURE](#)

IDP-7とIDP-10 ドライスクロールポンプはIDPシリーズとして新たに加わりました。下記Web Siteより最適なIDP ドライスクロールポンプをお選びください。

[www.agilent.com/chem/IDPScrollpumps](http://www.agilent.com/chem/IDPScrollpumps)



[SEE THE INLET ISOLATION VALVE VIDEO](#)



Validity: July 1st - October 31st, 2017

SPACE FOR ADDRESSES